




ATENÇÃO: ESTE MINI APLICADOR PARA TERMINAIS MICRO DEVE TER O MÁXIMO DE CUIDADO NO MANUSEIO, REGULAGEM E SETUP NA PRENSA.




2- CONFERIR SEMPRE O GABARITO DA PRENSA.

3- FAZER UMA CHECAGEM DA DESCIDA DO BATENTE EM MODO MANUAL E CONFERIR SE NÃO ESTÃO INTERFERINDO AS PEÇAS.

4- QUALQUER REGULAGEM, DEVE SER MUITO SENSIVEL, DEVIDO O TAMAHO DO TERMINAL, OS AJUSTE SÃO MILIMÉTRICOS.

5- QUALQUER DÚVIDA, CONSULTAR O FABRICANTE.

ITEM 123 CONJUNTO BÁISCO, USAR A A VISTA EXPLODIDA DE MONTAGEM CÓDIGO: CJBL-0001-P.



DIMENSÕES EM mm.		TRATAMENTO TÉRMICO:	RUGOSIDADE:	MATERIAL:		
		---	---	---		
NOME		DATA	TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS (MM)		TÍTULO: DESENHO DE CLIENTE MINI APLICADOR LATERAL PNEUMÁTICO-TERMINAL MICRO	
DESEN.	EVERALDO OLIVEIRA	30/11/21	MEDIDA	TOLERÂNCIA		
VERIF.			0.0	+/-0.2		
APROV.			0.00	+/-0.1		
MANUF.			0.000	+/-0.02		
QUALID.			ANGULAR:	+0° 30' 0"		
			RESTRITO		REVISÃO:	DES. Nº
					A	
			PESO:		JLM-X2-SERIES	
					ESCALA: 1:10	A2
					FOLHA 2 DE 2	